

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Киргизия (996)312-96-26-47

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Казахстан (772)734-952-31

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Таджикистан (992)427-82-92-69

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

<https://memmert.nt-rt.ru> || mtq@nt-rt.ru

ШКАФЫ ПРОХОДНЫЕ СУШИЛЬНЫЕ

ПРОХОДНОЙ СУШИЛЬНЫЙ ШКАФ UFP600TS, MEMMERT



ОПИСАНИЕ И ХАРАКТЕРИСТИКИ

Особенности сушильного шкафа MEMMERT UFP600TS

- Корпус из текстурированной нержавеющей стали
- Панель управления с многофункциональным дисплеем
- Герметичные двухстворчатые двери из нержавеющей стали
- Цифровой таймер, с настройкой времени в семидневном режиме
- Настройка до 40 различных режимов работы
- Программное обеспечение Celsius
- Принудительная циркуляция воздуха в камере
- Температурные колебания во времени не более 0.5 °C
- Решетчатые полки из нержавеющей стали (2 шт. в стандартной комплектации)
- Защита от перегрева
- Трехлетняя гарантия на прибор (исключая изнашиваемые элементы)

Проходной сушильный шкаф UFP600TS является модифицированной версией стандартного сушильного шкафа MEMMERT объемом 256 л, но оснащенного дополнительным вторым комплектом двухстворчатых дверей на месте задней стенки. Такое решение позволяет значительно сэкономить время загрузки образцов в камеру: наполнение можно осуществлять одновременно с двух сторон. Вторым преимуществом является снижение риска загрязнения обрабатываемых материалов: загрузку образцов можно проводить в нестерильном помещении через одну дверь, а выгружать после обработки уже в соседней стерильной комнате через противоположную дверь.

Данная модель сохранила все основные преимущества сушильных шкафов MEMMERT класса премиум, такие как подстройка режимов нагрева под специфику продукта и превосходное управление параметрами процесса. Но следует понимать, что рабочие условия в камере настраиваются индивидуально, под задачу потребителя, поэтому в программное обеспечение устройства могут быть добавлены дополнительные режимы работы.

Рабочий диапазон температур проходного сушильного шкафа UFP600TS составляет 30 - 220 °С. Нагревательные элементы расположены с четырех сторон, а наличие принудительной вентиляции обеспечивает равномерность прогрева камеры по всему объему.

Области применения:

Проходные сушильные шкафы это крупногабаритные устройства, поэтому их основными потребителями будут различные промышленные лаборатории при предприятиях, опытные производства самых различных сфер деятельности, начиная от медицинской и фармацевтической отрасли и заканчивая электронной и химической индустриями.

Модель	Проходной сушильный шкаф UFP600TS
Тип оборудования	Проходной сушильный шкаф
Рабочий диапазон температур	от 30 °С до 220 °С
Охлаждение	Нет
Конвекция	Принудительная
Объем, л	256
Материал камеры	Нержавеющая сталь
Габариты камеры (Ш x В x Г), мм	800 x 640 x 500
Число полок в стандартной комплектации, шт.	2
Мест для установки решеток или перфорированных полок, шт.	7
Максимальная нагрузка на полку, кг	30
Максимальная нагрузка на шкаф, кг	80
Материал корпуса	Нержавеющая сталь
Общие габариты (Ш x В x Г) (с учетом ручки), мм	950 x 910 x 610 (648)
Температурные колебания во времени, К	$\leq \pm 0.5$
Отклонения температурного режима в рабочей камере (в соответствии с DIN 12 880: 2007-05, К	$\leq \pm 2.5$
Энергопотребление (при максимальном количестве термополок) 230 В, 50/60 Гц, Вт	2400
Масса сушильного шкафа нетто/брутто, кг	94/115
Габариты упаковки (Ш x В x Г), см	110 x 114 x 84

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Киргизия (996)312-96-26-47

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Казахстан (772)734-952-31

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Таджикистан (992)427-82-92-69

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93